



Bağlantı kablosu NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Ürün numarası: 8047675

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ec IIC Gc X
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gc (GB)
Sinyal durum göstergesi	Sarı LED
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi Koruma devresi
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	170 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı yapısı ZC, kendinden kilitlenen vida
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 26,4 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	2,4 kV
Kutup korumalı	Bipolar
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 29 mm
Kablo çapı	2,9 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,1 mm
Kablo yapısı	2x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma

Özellik	Değer
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım, kalaylı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PP