



# Bağlantı kablosu

## NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

Ürün numarası: 8047681

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	18 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı yapısı ZC, metrik vida
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Bağlantı yapısı ZB, kendinden kilitlenen vida
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	2,4 kV
Kutup korumalı	Bipolar
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	0,2 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	$\geq 29$ mm
Kablo çapı	2,9 mm
Kablo çapındaki tolerans	$\pm 0,1$ mm
Kablo yapısı	2x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vidalar	Paslanmaz çelik
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım, kalaylı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PP