


# Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

Ürün numarası: 8047684

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Sinyal durum göstergesi                       | Sarı LED   |
| Ek fonksiyonlar                               | Tutma akımının düşürülmesi<br>Koruma devresi                                       |
| Kablo tanımlaması                             | Tanımlama etiket taşıyıcısız   |
| Bağlantı frekansı                             | 50   |
| Ürün ağırlığı                                 | 54 g   |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı   |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Köşeli   |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket  |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Açılı  |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | Bağlantı yapısı ZC, metrik vida  |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 2  |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 2  |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine   |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı   |
| Elektriksel bağlantı 2, tasarım               | Yuvarlak   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Erkek soket  |
| Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı          | Düz  |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu  |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 3  |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 2  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 20,4 ... 26,4 V  |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V   |
| Aşırı gerilim dayanımı                        | 2,4 kV   |
| Kutup korumalı                                | Bipolar  |
| Topraklama bağlantısı                         | temin edilemez   |
| Kablo uzunluğu                                | 2,5 m  |
| Kablo özelliği                                | Suitable for energy chains   |
| Kablo test koşulları                          | Test koşulları talep üzerine verilir   |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı          | ≥ 29 mm  |
| Kablo çapı                                    | 2,9 mm   |
| Kablo çapındaki tolerans                      | ± 0,1 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 2x0,14   |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,14 mm <sup>2</sup>   |
| Koruma sınıfı                                 | IP65   |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumunda  |
| Çevre sıcaklığı                               | -10 ... 50 °C  |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EMC için EU yönetmeliğine uygun<br>EU-RoHS-RL uyarınca                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre<br>UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L   |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun   |
| Kirillik sınıfı                               | 3  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK       | 3 - Yüksek paslanma  |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | TPE-U(PUR)   |

| Özellik                    | Değer  |
|----------------------------|--|
| Kablo gövdesinin rengi     | gri  |
| Malzeme, muhafaza          | TPE-U(PU)                                      |
| Renkli gövde               | Siyah  |
| Malzeme, rakor somunu      | Nikel kaplı pirinç                             |
| Malzeme, vidalar           | Paslanmaz çelik                                |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Bakır alaşım, kalaylı<br>Pirinç, altın kaplama |
| Malzeme, yalıtkan kılıf    | PP   |