

Frenleme direnci CACR-LE2-6-W60

Ürün numarası: 8047913
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Fren sırasında veya harici uyarma ile ara devreye geri beslenen enerjiyi absorbe eder.

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	60
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey Yatay
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	180 W
Anma gücü, fren direnci	60 W
Direnç değeri	6 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun