

# Plastik hortum

## PUN-H-4X0,75-TBL-500


Ürün numarası: 8048672

★ Temel ürün gamı

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).

Bu ürün aşağıdaki rakor tipleriyle kullanılabilir: QS, NPQP, NPQM, CRQS ve CK.

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Dış çap                                    | 4 mm  |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 16 mm   |
| İç çap                                     | 2,6 mm  |
| Min. Bükme radyusu                         | 8 mm  |
| Kullanım talimatları                       | TPE-U Ether basiert   |
| Hortum özellikleri                         | Suitable for energy chains  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı      | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı       | -0,95 ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı      | -13,775 ... 87 psi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı            | -0,095 ... 1 MPa<br>-0,95 ... 10 bar<br>-13,775 ... 145 psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması                 | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa  |
| Müsaade edilebilirlik                      | TÜV   |
| Sertifika yayımlayan bölüm                 | B 013277 0506 00  |
| Kullanım havası                            | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]<br>Su (sıvı, buzsuz)   |
| Malzeme alev testi                         | UL94 HB   |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması      | F1a   |
| Temizlik seviyesi                          | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir.<br>Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli                       | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın   |
| Çevre sıcaklığı                            | -35 ... 60 °C   |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı               | 0,0085 kg/m   |
| Pnömatik bağlantı                          | Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için<br>somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için   |
| Renk                                       | Yarı saydam mavi  |
| Shore sertliği                             | D 52 +/-3   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, hortum                            | TPE-U(PU)   |