


Plastik hortum

PUN-H-10X1,5-TRT-300

Ürün numarası: 8048706

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).
Bu ürün CN ve PK tipi bağlantı rakorları için uygun değildir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 10 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 52 mm |
| İç çap | 7 mm |
| Min. Bükme yarıçapı | 28 mm |
| Kullanım talimatları | TPE-U Ether basiert |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| Müsaade edilebilirlik | TÜV |
| Sertifika yayınlayan bölüm | B 013277 0506 00 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Malzeme alev testi | UL94 HB |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması | F1a |
| Temizlik seviyesi | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,0465 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için |
| Renk | Yarı saydam kırmızı |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | TPE-U(PU) |