


Vakum jeneratörü OVEL

Ürün numarası: 8049045

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 ... 0,95 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek emiş debisi Yüksek vakum Standart
Filtrasyon derecesi	40 µm
Yardımcı el kumanda	İtme
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyonu, elektrikli Akış kontrol valfi Basınç sensörü Basınç transmitteri Elektrikli açma/kapama valfi Filtre Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	N/K veya N/A kontak, anahtarlabilir
Valf fonksiyonu	kapalı
Nominal çalışma basıncı	0,4 MPa 4 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	58 psi
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Anahtarlama zamanı	100 %
Anahtarlama çıkışı	PNP/NPN, anahtarlabilir
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1 W
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	39 ... 100 g
Basınç ölçüm aralığı	-0,1 ... 0,1 MPa
Basınç ölçme aralığı	-1 ... 1 bar
Basınç ölçüm aralığı	-14,5 ... 14,5 psi
Pnömatik bağlantı 1	Ortak hat 3 mm hortum dış çapı için 4 mm hortum dış çapı için 6 mm hortum dış çapı için
Malzeme, bağlantı dişi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun

Özellik	Değer
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, filtre	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı