

Servo Press Kit YJKP-..

Ürün numarası: 8058596

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Basma kuvveti	0 ... 17 kN
Çalışma stroğu	100 ... 400 mm
Kablo uzunluğu	5 ... 15 m
Tarama frekansı	1.000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Montaj konumu	istenildiği gibi
Motor tipi	Servo motor
Max. ivmelenme	2 m/s ²
Anahtarlama zamanı	100%
Besleme hızı	0 ... 250 mm/s
Doğruluk derecesi, FS	0,25 %FS
Maksimum etkin yük	19,5 ... 95 kg
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP20
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok