


Paralel kit EAMM-U-50-D32-40RA-78

Ürün numarası: 8058925

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	12,1 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,01 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	600 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32
Arayüz kodu, motor giriş	40RA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun