


Paralel kit EAMM-U-60-D32-58AA-91

Ürün numarası: 8058930

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	60
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.150 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32
Arayüz kodu, motor giriş	58AA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun