


# Paralel kit EAMM-U-60-D32-60RB-91

Ürün numarası: 8058932

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer                  |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükük                       | 60                     |
| Montaj pozisyonu              | istenildiği gibi       |
| Max. Devir                    | 6.000 1/min            |
| PWIS uygunluğu                | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı            | -25 ... 60 °C          |
| Relatif hava nemi             | 0 - 95 %               |
| Koruma sınıfı                 | IP40                   |
| Çevre sıcaklığı               | -10 ... 60 °C          |
| Kütle atalet momenti          | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Yüksüz itme torku             | 0,07 Nm                |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 3 Nm                   |
| Ürün ağırlığı                 | 1.150 g                |
| Arayüz kodu, aktüatör         | D32                    |
| Arayüz kodu, motor giriş      | 60RB                   |
| Malzeme hakkında not          | RoHS'a uygun           |