


Paralel kit EAMM-U-70-D50-68GA-96

Ürün numarası: 8058965

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	70
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,18 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	7 Nm
Ürün ağırlığı	1.800 g
Arayüz kodu, aktüatör	D50
Arayüz kodu, motor giriş	68GA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun