


# Paralel kit EAMM-U-86-D60-70AA-102

Ürün numarası: 8058988

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Büyükölük                     | 86                    |
| Montaj pozisyonu              | istenildiđi gibi      |
| Max. Devir                    | 5.000 1/min           |
| PWIS uygunluđu                | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklıđı            | -25 ... 60 °C         |
| Relatif hava nemi             | 0 - 95 %              |
| Koruma sınıfı                 | IP40                  |
| Çevre sıcaklıđı               | -10 ... 60 °C         |
| Kütle atalet momenti          | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Yüksüz itme torku             | 0,25 Nm               |
| Aktarılabilinir dönüş momenti | 9,5 Nm                |
| Ürün ağırlığı                 | 2.500 g               |
| Arayüz kodu, aktüatör         | D60                   |
| Arayüz kodu, motor giriş      | 70AA                  |
| Malzeme hakkında not          | RoHS'a uygun          |