

Paralel kit EAMM-U-86-D60-84AA-102

Ürün numarası: 8058993

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	86
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,25 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	2.500 g
Arayüz kodu, aktüatör	D60
Arayüz kodu, motor giriş	84AA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun