


Paralel kit EAMM-U-145-D80-126AA-188

Ürün numarası: 8059069

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	145
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	2.270 kgmm ²
Yüksüz itme torku	2 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	12.000 g
Arayüz kodu, aktüatör	D80
Arayüz kodu, motor giriş	126AA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun