

Kaplin soketi NPHS-S6-M-G12F

Ürün numarası: 8059264

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.85 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	49 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu