

## Kaplin soketi NPHS-S6-M-BC9

Ürün numarası: 8059265

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	17 Gram
Pnömatik bağlantı 1	iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli rondela için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu