

Hızlı kaplin soketi NPHS-D6-P-G18

Ürün numarası: 8059266

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Standart nominal debi	875 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	3,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	94 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun