


Hızlı kaplin soketi NPHS-D6-P-G38

Ürün numarası: 8059268

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10,2 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Standart nominal debi	2.033 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	12,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	98 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun