

## Kaplin soketi NPHS-D6-P-G12

Ürün numarası: 8059269

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Standart anma debisi	1950 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	14 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	113 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu