


# Hızlı kaplin soketi NPHS-D6-P-G14F

Ürün numarası: 8059271

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Standart nominal debi	1.800 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	124 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi diş G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun