


# Hızlı kaplin soketi NPHS-D6-M-G38

Ürün numarası: 8059276

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 20 bar
Standart nominal debi	2.050 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	15 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	179 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun