


# Solenoid bobin

## VACF-B-K1-3A-5-EX4-M

Ürün numarası: 8059810

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                   | Değer  |
|---|--|
| Montaj pozisyonu                          | istenildiği gibi   |
| Anahtarlama konum göstergesi              | hayır  |
| Min. çekme süresi                         | 10 ms  |
| Anahtarlama zamanı                        | 100 %  |
| Karakteristik bobin değerleri             | 230 V AC: 50/60 Hz, güç 5,0 VA   |
| Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları | +/- 5 %  |
| Müsaade edilir gerilim salınımı           | +/- 10 %   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)         | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun<br>EU-RoHS-RL uyarınca  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)       | UK EX talimatlarına göre<br>UK RoHS talimatlarına göre   |
| AB dışında patlama koruma sertifikası     | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Sertifika yayımlayan bölüm                | CML22UKEX5255X<br>DNV17.0013X<br>GYJ17.1077X<br>IBExU 16 ATEX1146X<br>IECEX IBE16.0024X                                      |
| ATEX kategorisi Gaz                       | II 2G  |
| ATEX kategorisi Toz                       | II 2D  |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz        | Ex mb IIC T5 Gb  |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz        | Ex mb IIIC T95°C Db  |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı          | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK   | 0 - Paslanma yok   |
| PWIS uygunluğu                            | VDMA24364-C1-L   |
| Koruma sınıfı                             | IP65   |
| Çevre sıcaklığı                           | -30 ... 40 °C  |
| Ürün ağırlığı                             | 170 g  |
| Elektriksel bağlantı                      | 3-damarlı<br>Açık uçlu kablo   |
| Kablo uzunluğu                            | 5 m  |
| İletken- ve nominal kesit                 | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Bağlantı şekli                            | Tırtırlı somunlu   |
| Malzeme hakkında not                      | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, valf bobini                      | Alüminyum<br>Epoksi reçine<br>Bakır<br>Çelik   |
| Malzeme, bobin                            | Bakır  |