

Plastik hortum PTFEN-4X0,5-NT-100

Ürün numarası: 8061171

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 4 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 32 mm |
| İç çap | 2,9 mm |
| Min. Bükme radyusu | 32 mm |
| Kullanım talimatları | Baskısız hortum |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,5 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 5 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 72,5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Malzeme alev testi | UL94 V-0 |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temizlik seviyesi | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 150 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,013 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için Rakor somunlu 4 mm geçme nipel dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için çengel konnektör iç çapı 3 mm için |
| Renk | şeffaf |
| Shore sertliği | D 55 +/-5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | PTFE |