

Hortum PTFEN-6X1-NT-100

Ürün numarası: 8061172

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	40 mm
İç çap	4 mm
Min. bükme yarıçapı	38 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 Bar...5 Bar -13.775 000032...72.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 Bar...15 Bar -13.775 000032...217.5 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 V-0
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.034 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu dış çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D 55 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PTFE