

# Plastik hortum PTFEN-8X1-NT-400

Ürün numarası: 8061179

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	90 mm
İç çap	5,9 mm
Min. Bükme radyusu	64 mm
Kullanım talimatları	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,5 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 5 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 72,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Malzeme alev testi	UL94 V-0
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,047 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için Rakor somunlu 8 mm geçme nipel dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 55 +/-5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PTFE