

# Plastik hortum

## PTFEN-5/32-NT-300

Ürün numarası: 8063350

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3,97 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	32 mm
İç çap	2,9 mm
Min. Bükme radyusu	32 mm
Kullanım talimatları	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,5 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 5 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 72,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Malzeme alev testi	UL94 V-0
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,013 kg/m
Pnömatik bağlantı	Fiş bağlantısı için dış çap 5/32"
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 55 +/-5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PTFE