


Eksenel kit EAMM-A-N38-70GA

Ürün numarası: 8063586

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabılır dönüş momenti	12,5 Nm
Ürün ağırlığı	810 g
Arayüz kodu, aktüatör	N38
Arayüz kodu, motor giriş	70GA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun