


# Kamera kafası SBPB-R9B-U3-1E1A-C

Ürün numarası: 8066470  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sensör çözünürlüğü	2456 x 2054 piksel (5MPix)
Lens bağlantısı	C-Mount
Görüş alanı	Seçilen lense bağlıdır
En	29 mm
Yükseklik	29 mm
Uzunluk	49 mm
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile
Nominal çalışma gerilimi DC	5 V
Elektriksel güç tüketimi	2,3 ... 3 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 5 %
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	20 - 80 %
Koruma sınıfı	IP30
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumunda
Çevre koşulları	Harici güçlü ışık kaynaklarına karşı perdeleme Mümkün olduğunca temiz çevre havası Kuru
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	52 g
Aydınlatma süresi	27 µs ... 999 ms
Görüntü hızı (kare)	36 fps
Sensör tipi	monokrom
Çalışma mesafesi	Seçilen lense bağlıdır
USB arabirimi, fonksiyon	Gerilim beslemesi İletişim
USB arabirimi, bağlantı türü	Soket
USB arabirimi, bağlantı tekniği	USB 3.0, tip B mikro
USB arabirimi, pin/damar sayısı	10
Giriş/çıkış arabirimi, fonksiyon	İşlevsiz
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı