



Bağlantı kablosu NEBB-M12W5-P-5-LE4

Ürün numarası: 8066683

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uygun olduğu standart | Temel renkler ve bağlantı numaraları EN 60947-5-2'e uygun EN 61076-2-101 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcılı |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Açılı |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 5 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 4 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | Vida tipi kilitleme, SW13 ile |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 4 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 4 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 250 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 250 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 4 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 2,5 kV |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo özelliği | Statik uygulamalar için |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 14 mm |
| Kablo çapı | 4,5 mm |
| Kablo yapısı | 4x0,25 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,25 mm ² |
| Damar sonları | Kılıf çıkarılmış Açıkça kesilir |
| Koruma sınıfı | IP65 IP68 IP69K |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | TPE-U(PU) |

| Özellik | Değer |
|----------------------------------|--------------------------|
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, vida tipi kilitleme | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Altın kaplı bakır alaşım |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |