


Elektronik modülü

VMPA14-FB-EMG-D2-8

Ürün numarası: 8066767

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Diyagnostik	Condition Monitoring Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Gerilim altı valfleri
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Valf bobinlerin max. sayısı	8
Yük gerilimlerinde iç akım sarfiyatı	23 mA
İşletme voltajlarında iç akım sarfiyatı	8 mA
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	24 ms'ye kadar 58 mA
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	24 ms sonra 9 mA
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	30 g
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun