


# Bağlantı plakası VABS-P12-S-M5-P3

Ürün numarası: 8068637

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	25 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Özel karakteristikler	DIN EN 1797 uyarınca oksijenle uyumlu
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	0 ... 1,7 bar
Standart nominal debi	$\geq 27$ l/min
Standart nominal debi miktarı 2-3	$\geq 28$ l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [5:3:1] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar Oksijen
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil Maksimum partikül ölçüsü: 5 $\mu$ m
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 70 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP00
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	55 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 2S	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Pnömatik bağlantı 5	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı