


Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOE-LE-T-G14-Q10

Ürün numarası: 8068730

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Kilitli döner düğme
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	500 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	370 l/min...500 l/min
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBT
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtar ağız genişliği	16 mm
Döndürülebilirlik	360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.02 MPa...1 MPa 0.2 Bar...10 Bar 2.9 000032...145 000032
Kısma yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	810 l/min
Geri dönüşsüz yönde 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) normal debi	750 l/min...900 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III

Özellik	Değer
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	12 Nm
Nominal sıkma torku	10 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	16 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PBT
Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR
Dişli civata malzemesi	Çelik, galvanizli
Gevşetme halkası malzemesi	PBT
Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR