



tek yönlü akış kontrol valfleri

VFOE-LE-T-R18-Q8

Ürün numarası: 8068736

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	R1/8
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Kilitli döner düğme
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	170 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	130 ... 200 l/min
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtar ağız genişliği	13 mm
Dönme kabiliyeti	360° / sürekli dönmeye izin verilmez
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,02 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,2 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	2,9 ... 145 psi
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	320 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	320 ... 390 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	9,5 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PBT
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	HNBR
Malzeme, dişli saplama	Galvanizli çelik
Malzeme, sökme halkası	PBT
Malzeme, statik sızdırmazlık	NBR