



# Vakum filtresi OAFF-G3-5

Ürün numarası: 8068944

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Filtre hassasiyeti	40 µm
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1 Gram
Montaj türü	ertelenebilir geçmeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Dokuma PA
Gövde malzemesi	POM
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	0.7 MPa 7 Bar 101.5 000032