


Vakum filtresi

OAFF-G3-7

Ürün numarası: 8068945

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Filtrasyon derecesi	40 µm
Tank büyüklüğü	10
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1,5 g
Bağlantı şekli	geçmeli Detentli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	Doku PA
Malzeme, muhafaza	POM
Çıkarma palsı uygunluğu	0,7 MPa
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	7 bar 101,5 psi