


Darbe emici DYSS-10-10-Y1F

Ürün numarası: 8069003

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Strok	10 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1.5 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	10 mm
Maks. durdurma kuvveti	700 N
Maks. sıkma torku	8 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	6 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	25000 j
Maks. artık enerji	0.03 j
Gerİ getirme kuvveti	4 N
Min. itme kuvveti	24 N
Ürün ağırlığı	51 Gram
Kütle aralığı	20 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik