



Darbe emici DYSS-12-12-Y1F

Ürün numarası: 8069004

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	12
Strok	12 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1,5 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Yastıklama boyu	12 mm
Max. Dayama kuvveti	1.000 N
Max. Sıkma torku	20 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	10 J
Saat başına max.enerji emme değeri	36.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,05 J
Geriye döme kuvveti	4 N
Ürün ağırlığı	82 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik