

İndirgeme bileziđi NPFC-R-G1-G12-F

Ürün numarası: 8069225

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deđer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	145 g
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun