


# Perde geiř baęlantı parası NPFC-H-G12-F

Ürün numarası: 8069243

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Diřli vidalı baęlantı malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
alıřma basıncı	-0.95 Bar...50 Bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona dūřük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	111.6 Gram
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu