



# Pnömatik aktüatörlü küresel vana

## VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3L-B2-PA40

Ürün numarası: 8070255

FESTO

Pirinç, çift etkili DFPD tahrik ile 3/2 yollu, nominal çap 11/4", PN25, vida dişi EN 10226-1.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana Döner tahrik elemanı
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1 1/4
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Nominal çap DN	32
Çalışma basıncı	5,5 ... 8 bar
Proses valfinin nominal basıncı	25
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Basınç yoğunlaşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 130 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Debi Kv Tip L	121 m <sup>3</sup> /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç, krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	CW614N
Malzeme, mil	Pirinç
Şaft için malzeme numarası	CW614N
Ürün ağırlığı	4.911 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma