



Pnömatik aktüatörlü küresel vana

VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3L-B2-PB80

Ürün numarası: 8070271

FESTO

Pirinç, tek etkili DFPD tahrik ile, 3/2 yollu, nominal çap 11/4", PN25, vida dişi EN 10226-1.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Tasarım yapısı | 3-yollu küresel vana Döner tahrik elemanı |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Proses valfinin bağlantısı | Rp1 1/4 |
| Anahtarlama konum göstergesi | Kanal yönü = akış yönü |
| Nominal çap DN | 32 |
| Çalışma basıncı | 5,5 ... 8 bar |
| Proses valfinin nominal basıncı | 25 |
| Ortam | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Basınç yoğunlaşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 130 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Debi Kv Tip L | 121 m ³ /h |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç |
| Gövde için malzeme numarası | CW617N |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | HNBR PTFE |
| Malzeme, bilya | Pirinç, krom kaplı |
| Bilya için malzeme numarası | CW614N |
| Malzeme, mil | Pirinç |
| Şaft için malzeme numarası | CW614N |
| Ürün ağırlığı | 6.953 g |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |