


Pnömatik Aktuatörlü Küresel Vana VZBM-A-11/4^{'''}-RP-25-F-3T-B2-PB80 **FESTO**

Ürün numarası: 8070279



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	3 yollu küresel vana Döner tahrik
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp1 1/4
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Nominal genişlik DN	32
Çalışma basıncı	5.5 Bar...8 Bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	25
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Çiylenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...130 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Akış hızı Kv, T tipi köşe	121 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR PTFE
Bilye malzemesi	Pirinç, krom kaplama
Bilye malzeme numarası	CW614N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	CW614N
Ürün ağırlığı	6883 Gram
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet