

Operatör paneli CDSB-A1

Ürün numarası: 8070984

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. kablo uzunluğu	3 m
Kullanıcı belleği	3 GB
Gösterge	TFT rengi
Gösterge özelliği	Dokunmatik ekran
Gösterge boyutu	1,77" "
Çalışma gerilimi aralığı DC	4.5 V...5.5 V
Ekran çözünürlüğü	128x160 piksel
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	60 °C'de maksimum %95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	36.6 Gram
USB arayüzü, bağlantı teknolojisi	USB 2.0 tip B mini
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
Kullanım alanı	Yalnızca CMMT, CPX-E-CEC ile
Ölçüler G x U x Y	50 mm x 45 mm x 19,6 mm