



# Durdurma freni DACS-16-A-R3-S

Ürün numarası: 8072774

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Etki yönüne göre kilitleme şekli	çift tarafta Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Güvenlik fonksiyonu	Bir hareketi tutmak ve durdurmak
Performans seviyesi (PL)	Hareketin durdurulması, tutulması, bloke edilmesi / kategori 1, performans seviyesi c
Mpa işletim basıncı	0,38 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	3,8 ... 8 bar 55,1 ... 116 psi
Maks. izin verilen test basıncı	8 bar
Asgari tahliye basıncı	3,8 bar
Kilitlenen yuvarlak malzemeye	16 mm
Müsaade edilebilirlik	TÜV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Makineler için UK talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV CA 697
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Statik tutma kuvveti	1.350 N
Ürün ağırlığı	1.483 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı
Bırakma bağlantısı, kilitleme ünitesi	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, yay	Yüksek alışımli çelik
Malzeme, muhafaza	Çelik
Malzeme, germe çeneleri	Alet çeliği
Malzeme, piston	Çelik