


# Pozisyon sensörü DADG-D-F8-40

Ürün numarası: 8072859

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	0,6 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	0,64 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,55 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,8 Bakır = 0,5 Pirinç = 0,65 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,01 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	5.000 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı DC	5.000 Hz
Max. Çıkış akımı	100 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Kablo uzunluğu	2 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükklük	M4
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	32 g
Malzeme, muhafaza	Çelik
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III