


Vantuz

OGVM-30-G-N-G14F

Ürün numarası: 8073848

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	5 mm
Min. İş parçası radyusu	17,5 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	2,6 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, çan şeklinde
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-60 kPa -0,6 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	32 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	62 N
Ürün ağırlığı	7 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	Dişi dış G1/4
Renk	Siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR