



Vantuz

OGVM-20X60-GV-N-G14F

Ürün numarası: 8073862

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü | 5 mm |
| Min. İş parçası radyusu | 12,5 mm |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Vantuz büyüklüğü | 20x60 mm |
| Vantuz hacmi | 5 cm ³ |
| Bağlantının yönü | üstte |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Emme vantuzu şekli | Oval, çan şeklinde |
| Mpa işletim basıncı | -95 ... 0 kPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -60 kPa -0,6 bar |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 81 N |
| Nominal çalışma basıncında dikey yanal kuvvet | 103 N |
| Ürün ağırlığı | 16 g |
| Bağlantı şekli | Vakum portu üzerinden |
| Vakum bağlantısı | Dişi dış G1/4 |
| Renk | Siyah |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Malzeme, vida dişli tapa | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, vantuz | NBR |