

Darbe emici DYEF-G8-M10-Y1

Ürün numarası: 8073906

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10
Strok	1 mm
Sönümlleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/s
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	1 mm
Maks. sıkma torku	3 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.25 j
Ürün ağırlığı	41 Gram
Montaj türü	dışli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli çelik