



Darbe emici DYSS-G8-2-4-Y1F

Ürün numarası: 8073911
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	2
Strok	4 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,5 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,5 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Yastıklama boyu	4 mm
Max. Dayama kuvveti	60 N
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,1 J
Saat başına max.enerji emme değeri	270 J
Max. Geriye kalan enerji	0,003 J
Geriye döme kuvveti	0,7 N
Ürün ağırlığı	3,9 g
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik